



## Meuleuses droites pneumatiques, Type: SPT80R



### Données de commande

N° commande	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pinces de serrage de 3 mm** pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. **Pré-filtre intégré.** Meuleuse droite 63 W avec conception exclusive du moteur sans pièces d'usure dans le moteur, offrant une longue durée de vie et une vitesse maximale de 800000 tr/min.

#### Utilisation:

**Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!**

### Description technique

Raccord fileté	BSP
Quantité maximale d'air absorbé	170 l/min
Ø pinces de serrage	3 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Puissance de décharge	63 W
Poids	0,15 kg
Vitesse de rotation max.	80000 min <sup>-1</sup>
Niveau sonore	68 dB(A)
Longueur	135 mm
Type de produit	Meuleuses droites

