



## Meuleuses droites pneumatiques, Type: S25



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 079442 S25    |
| GTIN             | 5390145244687 |
| Classe d'article | 03R           |

### Description

#### Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pince de serrage de 6 mm**. Meuleuse droite ergonomique pour applications légères à moyennes, avec utilisation d'une seule main.

- **Levier Push-Pull pour une utilisation continue.**
- **Excellent rapport poids/puissance.**

### Description technique

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Puissance de décharge           | 190 W                   |
| Longueur                        | 164 mm                  |
| Raccord fileté                  | BSP                     |
| Poids                           | 0,46 kg                 |
| Quantité maximale d'air absorbé | 450 l/min               |
| Ø pinces de serrage             | 6 mm                    |
| Vitesse de rotation max.        | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Vibrations maximales suivant EN | 3,14 m/s <sup>2</sup>   |
| Niveau sonore                   | 68 dB(A)                |
| Raccord pneumatique             | 1/4 pouce               |
| Type de produit                 | Meuleuse droite         |

