



Meuleuses droites pneumatiques, Type: SDM26LR



Données de commande

N° commande	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pince de serrage de 6 mm**. Meuleuse droite pour applications légères à moyennes, avec confort d'utilisation élevé et utilisation d'une seule main.

- **Régulation de la vitesse de rotation.**
- **Excellent rapport poids/puissance.**

Description technique

Longueur	154 mm
Ø pinces de serrage	6 mm
Puissance de décharge	300 W
Raccord fileté	BSP
Quantité maximale d'air absorbé	570 l/min
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	3,14 m/s ²
Niveau sonore	72 dB(A)
Poids	0,52 kg
Type de produit	Meuleuse droite

