



Meuleuses droites pneumatiques, Type: SMX16LR



Données de commande

N° commande	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pince de serrage de 6 mm**. Meuleuse droite allongée et ergonomique avec commande à deux mains.

- **Régulation de la vitesse de rotation.**
- **Démarrage progressif.**

Description technique

Quantité maximale d'air absorbé	620 l/min
Niveau sonore	75 dB(A)
Vitesse de rotation max.	16000 min ⁻¹
Puissance de décharge	820 W
Raccord fileté	BSP
Poids	1,3 kg
Vibrations maximales suivant EN	3,19 m/s ²
Longueur	345 mm
Ø pinces de serrage	6 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Type de produit	Meuleuse droite

