



## Meuleuses droites pneumatiques, Type: SM25LR



### Données de commande

N° commande	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pince de serrage de 6 mm**. Puissante meuleuse droite pour applications extrêmement difficiles, offrant un grand confort d'utilisation.

- **Régulation de la vitesse de rotation.**
- **Démarrage progressif.**

### Description technique

Poids	0,75 kg
Longueur	213 mm
Raccord fileté	BSP
Vibrations maximales suivant EN	3,21 m/s <sup>2</sup>
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Vitesse de rotation max.	25000 min <sup>-1</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	620 l/min
Puissance de décharge	820 W
Ø pinces de serrage	6 mm
Niveau sonore	72 dB(A)
Type de produit	Meuleuse droite

