



## Meuleuses droites pneumatiques, Type: SMD25LR



### Données de commande

N° commande	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pince de serrage de 6 mm**. Meuleuse droite ergonomique avec système exclusif d'amortissement des vibrations.

- **Démarrage progressif.**

### Description technique

Raccord fileté	BSP
Longueur	208 mm
Vibrations maximales suivant EN	2,27 m/s <sup>2</sup>
Ø pinces de serrage	6 mm
Quantité maximale d'air absorbé	620 l/min
Niveau sonore	77 dB(A)
Puissance de décharge	820 W
Poids	0,8 kg
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Vitesse de rotation max.	25000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuse droite

