


**Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343, 173 E, Ø serrage: 3mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329560 3      |
| GTIN             | 4067263110729 |
| Classe d'article | 32Z           |

**Description****Exécution:**

Pincés de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Norme:**

**DIN 6343**

**Précision:**

**Tolérances de concentricité:** D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

**Remarque(s):**

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de Ø 8,5 mm, avec rainures transversales.

**Description technique**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| A                 | 50 mm      |
| K                 | 60 mm      |
| Angle $\alpha$    | 17,5 degré |
| F                 | 48 mm      |
| Longueur totale L | 94 mm      |
| Type              | 173 E      |

Type de produit

Pince de serrage