

**Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343, 173 E, Ø serrage: 33mm****Données de commande**

N° commande	329560 33
GTIN	4067263115427
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Pincés de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Norme:

DIN 6343

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de Ø 8,5 mm, avec rainures transversales.

Description technique

Longueur totale L	94 mm
F	48 mm
A	50 mm
K	60 mm
Angle α	17,5 degré
Type	173 E

Type de produit

Pince de serrage