



Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343, 185 E, Ø serrage: 11 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 329565 11 |
| GTIN | 4067263115595 |
| Classe d'article | 32Z |

Description

Exécution:

Pinces de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Norme:

DIN 6343

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm lisse. A partir de Ø 9,0 mm, avec rainures transversales.

Description technique

| | |
|-------------------|----------|
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |
| A | 73 mm |
| Angle α | 20 degré |
| Longueur totale L | 110 mm |

| | |
|-----------------|------------------|
| Type | 185 E |
| Type de produit | Pince de serrage |