



Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 8 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 20mm



Données de commande

N° commande	270536 20
GTIN	2050002078437
Classe d'article	24U

Description

Exécution:

Choix parmi 4 types d'arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Le système de serrage ME offre une précision et une stabilité optimales grâce à l'enserrement complet.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

Description technique

L ₁	90 mm
Ecrou de serrage	279715 3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Ecrou de serrage Type 3	279715 3
-------------------------	----------