



Outil de copiage à gauche simturn AX, L<sub>2</sub> = 10 mm, Ø Dmin: 4mm



## Données de commande

N° commande	270652 4
GTIN	2050002078833
Classe d'article	24U

## Description

### Exécution:

Exécution similaire (nouveau serrage) aux anciens codes articles 240110 – 240135.

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

### Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531 – 270536 et 270539 – 270544.

## Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	0,3 mm
Profondeur gorge max. $t_{\max}$	0,8 mm
Ø D	5 mm
a	3,7 mm
Rayon R	0,1 mm
f	1,75 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 10 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	400 m/min	N

Alu > 10% Si	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		