

**Outil de copiage à droite simturn AX, L₂ = 40 mm, Ø Dmin: 8mm****Données de commande**

N° commande	270663 8
GTIN	2050002079243
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Exécution similaire (nouveau serrage) aux anciens codes articles 240110 – 240135.

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531 – 270536 et 270539 – 270544.

Description technique

f	3,75 mm
a	7,7 mm
Ø D	8 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	2,5 mm
Rayon R	0,2 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,6 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 40 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	400 m/min	N

Alu > 10% Si	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		