



Enrouleur de câble avec noyau en acier25N



Données de commande

N° commande	081106 25N
GTIN	4007123638840
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).

Enrouleur de câble robuste avec corps en tôle d'acier, isolation de protection à l'avant et à l'arrière.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Indice de protection IP	IP 44
Classe de câble	H07RN-F
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur câble	25 m
Système de diagnostic disponible	oui

Fiche technique

antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Conception du câble	3G2,5
Matériau boîtier	Acier
Puissance nominale déroulé	3500 (16A) W
Matériau câble	Néoprène
Nombre de prises	4
Couleur du câble	noir
Type de produit	Enrouleurs de câbles