

**Garant**
**DC. T 070202, Nuance: HU7310**


### Données de commande

N° commande	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Classe d'article	21G

### Description technique

Application principale	N
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	AM
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	DCGT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage