

**CNMG 120404, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	PMG
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Application principale	P
Nuance	CA125P
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr

Type de produit

Plaquette pour tournage