


**SNMG 190612, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 330 m/min
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Code ISO plaquette	SNMG 190612
Application principale	P
Brise-copeaux	PH
Avance f	0,3 - 1 mm/tr
Nombre de changements/dents	8
Classement finition/ébauche	ébauche
Nuance	CA125P
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Type de produit

Plaquette pour tournage