


CNMG 120408, Nuance: CA115P

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250104 CA115P |
| GTIN | 4960664042920 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Brise-copeaux | PQ |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Nuance | CA115P |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Avance f | 0,13 - 0,4 mm/tr |
| Code ISO plaquette | CNMG 120408 |
| Condition de coupe | Continue |
| Type d'outils | HM |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 180 - 400 m/min |
| Application principale | P |
| Nombre de changements/dents | 4 |

Type de produit

Plaquette pour tournage