

**CNMG 120408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA115P
Brise-copeaux	PH
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Condition de coupe	Continue

Type de produit

Plaquette pour tournage