

**CNMM 120408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PX
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Code ISO plaquette	CNMM 120408
Classement finition/ébauche	Ebauche
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Nuance	CA115P

Type de produit

Plaquette pour tournage