


**CCMT 120408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Classe d'article	25E

**Description technique**

Nuance	CA115P
Condition de coupe	Continue
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 340 m/min
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Rayon d'angle	0,8 mm

Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour tournage