

**DCMT 11T302, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	GK
Nuance	CA115P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 340 m/min
Tolérance	M

Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage