

**DC. T 11T308, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Classe d'article	25E

**Description technique**

Application principale	P
Nuance	CA115P
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 340 m/min
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK
Rayon d'angle	0,8 mm

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage