

Garant**DC. T 11T302, Nuance: CB7010**

Données de commande

N° commande	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T302 CB7010 Nuance: CB7010
Brise-copeaux: SM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 240 m/min

Description technique

Application principale	P
Application secondaire	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 240 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	70 - 180 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2 mm
Brise-copeaux	SM
Nuance	CB7010
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage