

Calibre à mâchoire simple, Type: A



Données de commande

N° commande	484227 A
GTIN	2050002077607
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Exécution forgée en acier spécial trempé. Surfaces de contrôle trempées, rectifiées et rodées. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7163.

Calibre à mâchoire double avec classe de tolérance ISO, par ex. 484227 réf. **125,05 m6** ou tolérance chiffrée, par ex. 484227 réf. **125,05 + 0,01/ -0,02**. Pour les **positions de tolérance ISO a – zc** dans les **degrés de tolérance de base 6 – 13**.

Utilisation:

Pour le contrôle d'arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Baumaße nach **DIN 2231**.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la **position de tolérance (a – zc)** et le **degré de tolérance de base (6 – 13)**. Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.

Description technique

Dim. nominales	100 - 109,999 mm
Plage de tolérance	a
Plage de tolérance	b

Plage de tolérance	c
Plage de tolérance	cd
Plage de tolérance	d
Plage de tolérance	e
Plage de tolérance	ef
Plage de tolérance	f
Plage de tolérance	fg
Plage de tolérance	g
Plage de tolérance	h
Plage de tolérance	j
Plage de tolérance	js
Plage de tolérance	k
Plage de tolérance	m
Plage de tolérance	n
Plage de tolérance	p
Plage de tolérance	r
Plage de tolérance	t
Plage de tolérance	u
Plage de tolérance	v
Plage de tolérance	x
Plage de tolérance	y
Plage de tolérance	z
Plage de tolérance	za
Plage de tolérance	zb
Plage de tolérance	zc
Matériau	Acier spécial pour calibres
Norme	DIN 7163
Norme	DIN 2231
Norme	DIN 2231

Type de jauge	Tampon de réception
Type de jauge	Calibre ENTRE
Qualité	6
Qualité	7
Qualité	8
Qualité	9
Qualité	10
Qualité	11
Qualité	12
Qualité	13
Etalonnage	L8
Type de produit	calibre à mâchoire double

Services

Etalonnage Calibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 200 mm	028700 200
Etalonnage DAkkS Calibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 160 mm	028710 160