


**TNMG 160404, Nuance: KW10****Données de commande**

N° commande	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Classe d'article	25E

**Description technique**

Brise-copeaux	AH
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 400 m/min
Application principale	N
Prof. coupe $a_p$	1 - 4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	KW10
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage