

Garant**Plaquettes Largeur rayon complet 4 mm, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	218484 ALU
GTIN	4067263116547
Classe d'article	21B

Description**Adapté(s) pour:**

Pour fraises 3 tailles 218408 – 218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

Pour fraises 3 tailles/à tronçonner $a_p= 3,1$ mm.

Description technique

Type	ALU
Avance f_z	0,13 mm
Rayon d'angle	0,15 mm
Tolérance a_p	0 / +0,3 mm
Nuance	HU7810
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	1

Revêtement	TiAlN
Type de produit	Plaquette pour fraisage