

HOLEX**Paire de gants Cut F / A6, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094663 11
GTIN	4067263116851
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre **entièrement sans fibres de verre ou d'acier**. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Gants anti-coupures offrant le niveau de protection contre les coupures EN-ISO maximum (F) (correspond à ANSI A6) et intégrant la technologie de tricot à jauge 13 pour les activités difficiles présentant des risques de coupure extrêmes.

Exécution - Descriptif:

Gants intégrant la nouvelle technologie DYTEC® **entièrement sans fibres de verre ou d'acier**. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.

Niveau de protection anti-coupures F (correspond à ANSI A6) pour les activités difficiles présentant des risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Tricot technologique	13G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Matériau support	Fil spécial
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	F
Type de produit	Gants anti-coupures