


DC. T 11T302, Nuance: CA510

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260385 CA510 |
| GTIN | 4960664697632 |
| Classe d'article | 25E |

Description

DC. T 11T302 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Application principale | P |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 140 - 450 m/min |
| Condition de coupe | Continue |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Brise-copeaux | HQ |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/tr |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | CA510 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | DCMT 11T302 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |