



Projecteur sans fil à LED, Puissance absorbée: 13



Données de commande

N° commande	081285 13
GTIN	5708997362013
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.**
- **Agréé pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

Projecteur sans fil NOVA "For Life" avec poignée intégrée et fonction de variation de lumière sur 5 niveaux.

- **Nouveau design moderne avec plusieurs LED haute efficacité.**
- **Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse optimisée et une durée d'éclairage supérieure.**
- **Compact et durable pour les environnements de travail exigeants.**

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et bloc d'alimentation.

Description technique

Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur totale	163 mm
Hauteur totale	163 mm
Flux lumineux	200 - 2000 lm
Puissance absorbée	13 W
Largeur totale	63 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Indice de protection IP	IP 67