



Projecteur sans fil à LED, Puissance absorbée: 26



Données de commande

N° commande	081285 26
GTIN	5708997362044
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.**
- **Agréé pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

Projecteur sans fil NOVA "For Life" avec poignée intégrée et fonction de variation de lumière sur 5 niveaux.

- **Nouveau design moderne avec plusieurs LED haute efficacité.**
- **Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse optimisée et une durée d'éclairage supérieure.**
- **Compact et durable pour les environnements de travail exigeants.**

Grâce au double système, utilisation aussi bien comme projecteur sans fil mobile qu'avec un câble secteur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Largeur totale	88 mm
Longueur totale	235 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Indice de protection IP	IP 67
Flux lumineux	400 - 4000 lm
Hauteur totale	233 mm
Puissance absorbée	26 W