



## Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 43W



### Données de commande

N° commande	081245 43
GTIN	5708997362037
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.**
- **Agréé pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

**Projecteur à LED NOVA "For Life"** avec poignée intégrée et fonction de variation de lumière sur 5 niveaux.

- **Nouveau design moderne avec multi-LED haute efficacité.**
- **Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse et une durée d'éclairage optimisées.**
- **Compact et durable pour les environnements de travail exigeants.**

#### Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Description technique

Hauteur totale	262 mm
Largeur totale	87 mm

Flux lumineux	600 - 6000 lm
Longueur câble de raccordement	5 m
Indice de protection IP	IP 67
Longueur totale	267 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	2660 g
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteur