



Mini-projecteur à LED, Type: 1000



Données de commande

N° commande	081451 1000
GTIN	5708997362006
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Projecteurs sans fil à LED compacts et puissants pour une utilisation mobile. Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent parfaitement comme lampes à main. Les pieds magnétiques réglables permettent également une utilisation fixe.

Nouvelle **fonction OPTILight** pour une puissance lumineuse et une durée d'éclairage optimisées. Le système SMART Grip 4-in-1 intègre plusieurs fonctions en une: un anneau pour une préhension sûre, un clip pour une fixation aisée, un aimant puissant et un pied.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Description technique

Longueur totale	104 mm
Ampoule	Module de LED
Poids	250 g

Fiche technique

Type de batterie	Lithium-ion
Durée d'éclairage	1,5 - 15 h
Hauteur totale	96 mm
Tension de la batterie	3,7 V
Flux lumineux	100 - 1000 lm
Indice de protection IP	IP 65
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Largeur totale	38 mm
Type de produit	Projecteur