



## Baladeuse sans fil à LED, Longueur totale: 240mm



### Données de commande

N° commande	081406 240
GTIN	5708997362105
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

**Lampe de travail "For Life"** repliable 3 en 1 dans un nouveau design avec multi-LED haute efficacité. Design extrêmement mince et compact. Permet d'inspecter et d'éclairer les endroits difficilement accessibles et étroits. Nouvelle **fonction OPTILight** pour une puissance lumineuse et une durée d'éclairage optimisées. Entièrement repliée, au format de poche, la lampe fonctionne comme une lampe de poche standard. Y compris spot et deux niveaux d'éclairage (50 ou 100 %). Crochet et aimant puissant intégré.

#### Fonctionnement:

IP30 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 2,5$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

### Description technique

Longueur totale	240 mm
Durée d'éclairage niveau 2	5 h
Flux lumineux	200 lm
Nombre de batteries incluses	1

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED
Indice de protection IP	IP 30
Flux lumineux niveau 2	100 lm
Type de batterie	Lithium-ion
Poids	100 g
Durée d'éclairage	2,5 h
Type de produit	Baladeuses