

**Bague fileté N'ENTRE PAS, Type: B****Données de commande**

N° commande	484038 B
GTIN	4067263129851
Classe d'article	48B

**Description****Exécution:**

Calibres en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Bagues avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484037 **5,56 h6**, ou tolérance chiffrée, par ex. 484037 **28 + 0,01/ -0,02**.

**Utilisation:**

Bagues lisses pour calibrer le diamètre extérieur.

**Norme:**

Nach **DIN 2254-A**.

**Remarque(s):**

Lors de la commande, indiquer le Ø nominal précis avec la plage de tolérance (a-zc) et la qualité (6-13) ou la tolérance chiffrée ( $\pm$ ). Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.

**Description technique**

Plage de tolérance	a
Plage de tolérance	b
Plage de tolérance	c

Plage de tolérance	cd
Plage de tolérance	d
Plage de tolérance	e
Plage de tolérance	ef
Plage de tolérance	f
Plage de tolérance	fg
Plage de tolérance	g
Plage de tolérance	h
Plage de tolérance	j
Plage de tolérance	js
Plage de tolérance	k
Plage de tolérance	m
Plage de tolérance	n
Plage de tolérance	p
Plage de tolérance	r
Plage de tolérance	s
Plage de tolérance	t
Plage de tolérance	u
Plage de tolérance	v
Plage de tolérance	x
Plage de tolérance	y
Plage de tolérance	z
Plage de tolérance	za
Plage de tolérance	zb
Plage de tolérance	zc
Dim. nominales	4 - 9,999 mm
Qualité	6
Qualité	7
Qualité	8

Qualité	9
Qualité	10
Qualité	11
Qualité	12
Qualité	13
Norme	DIN 2254-A
Matériau	Acier spécial pour calibres
Étalonnage	L7
Type de produit	Bague de réglage

## Services

Étalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm	028400 50
Étalonnage DAkkSBague de réglage Ø maximal 50 mm	028470 50