


DC. T 070204, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Classe d'article	25E

Description

DC. T 070204 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	HQ
Application principale	P

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage