

**Meuleuse d'angle sans fil GWS, Type: GWS18-10SC****Données de commande**

N° commande	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Classe d'article	03C

**Description****Exécution:**

Puissante **meuleuse d'angle sans fil 18 V**.

- **Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1000 W grâce au moteur sans charbon et à la batterie ProCORE 18 V.**
- **Fonctions Drop Control, KickBack Control et Intelligent Brake System pour une protection et un confort maximum de l'utilisateur.**
- **Module Bluetooth pour personnalisation via l'application Toolbox. Interface utilisateur pour informations sur l'outil actif et présélection de la vitesse de rotation.**

**Livraison:**

Avec 2x batteries ProCORE 18 V, bride de fixation, chargeur, écrou à serrage rapide, 1x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, capot de protection et L-BOXX.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073854 et 073866.

**Description technique**

Vibrations maximales suivant EN	6 m/s <sup>2</sup>
Tension de la batterie	18 V
Ø disque max.	125 mm
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui

## Fiche technique

Interface	Interface Bluetooth
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation max.	9000 min <sup>-1</sup>
Nombre de batteries incluses	0
Arrêt kickback	oui
Protection de surcharge	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise (L-Boxx)
Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Référence fabricant	GWS 18V-10 SC
Dispositif homme-mort	non
Poids	2 kg
Démarrage en douceur	non
Type de moteur	sans balais
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Meuleuses d'angle