

**Coupe-tubes TubiX®, avec réglage rapide, Pour Ø jusqu'à: 30mm****Données de commande**

N° commande	818380 30
GTIN	4003773090038
Classe d'article	86A

Description**Exécution:**

Corps métallique léger et durable en magnésium, avec galets de guidage à roulement à aiguilles et molette. Ebavureur à main escamotable dans le corps. Avec molettes de rechange.

Avantage(s):

Maintien et serrage automatiques sur le tube grâce au **réglage rapide QuickLock**.

· **Positionnement rapide et précis de la molette selon différents diamètres de tubes.**

Utilisation:

Universelle pour couper des **tubes à parois fines en INOX, cuivre et aluminium** (jusqu'à 2 mm d'épaisseur).

Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange avec palier à aiguilles et axe à changement rapide, voir 818385.

Description technique

Référence fabricant	TubiX
Longueur	54 mm
Alésage molette	7,8 mm
Pour Ø ext. tuyau	3 - 30 mm
Ø molette	20 mm

Fiche technique

Largeur molette	6,2 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	26 mm
Type de produit	Coupe-tubes

Accessoires

Molette de rechange Type 1	818385 1
----------------------------	----------