

**Afficheur TWIN-T20 nano, Type: T20****Données de commande**

N° commande	405570 T20
GTIN	2050002081154
Classe d'article	45A

Description**Exécution:**

Afficheur de valeurs mesurées avec écran tactile couleur 7 pouces bien lisible. Possibilité d'affichage simultané de 1 ou 2 mesures via les 2 raccords pour palpeurs de mesure inductifs ou les deux entrées USB. 4 modes d'affichage sont disponibles pour une lecture optimale des résultats. Les palpeurs de mesure TESA sont automatiquement identifiés. Garantie de la mesure dynamique grâce à la saisie de données brutes de 4300/seconde.

Fonctionnement:

- **Formules de base (+A, -A, +B, -B et combinaisons de A et B).**
- **Mesures dynamiques (min., max., max.-min, moyenne, etc.).**
- **Tolérances réglables avec affichage OK/NOK.**
- **Fonction de classification intégrée (8 max.).**
- **Sortie de données via RS232, USB ou Bluetooth®.**

Description technique

Indice de protection IP	IP 65
Hauteur	119 mm
Largeur	190 mm
Ecran	155 × 87
Longueur	112 mm

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB