

Garant**Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251706 25/16 |
| GTIN | 4045197651020 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 32 mm |
| Plaquette adaptée | VN.. 1604.. |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Vis pour bride de serrage | 259021 1 |
| Code ISO porte-outils | MVJNR/L 2525M16 |
| Sous-plaquette | 259031 39 |
| Bride de serrage | 259038 2 |
| Taille de queue | 25 mm |
| Vis pour sous-plaquette | 259025 3 |
| Longueur de tête L ₁ | 32 mm |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Utilisation | Dressage |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Vis pour bride de serrage Type 1 | 259021 1 |
| Vis pour sous-plaquette Type 3 | 259025 3 |
| Sous-plaquette Type 39 | 259031 39 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Bride de serrage Type 2 | 259038 2 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |