

Garant**DC. T 070204, Nuance: HB7020**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260452 HB7020 |
| GTIN | 4045197699701 |
| Classe d'article | 21G |

Description

DC. T 070204 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Application principale | P |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Brise-copeaux | SM |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 350 m/min |
| Nuance | HB7020 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | DCMT 070204 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |