

Mitutoyo**Comparateur numérique, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Grand affichage numérique et affichage analogique supplémentaire. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l'alimentation secteur. Touche de mesure avec bille en carbure, filetage M2,5x0,45.

Avantage(s):

- **Interface bidirectionnelle Digimatic S1.**
- **Rétroéclairage LCD rouge/vert pour calcul visuel de tolérance GO/±NG.**
- **Affichage analogique à barres.**
- **Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.**
- **Alimentation électrique externe via bloc d'alimentation c.a.**
- **Grande précision.**

Fonctionnement:

IP30 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de Ø 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble secteur 497661, bloc d'alimentation c.a. DC 6 V / 2 A (version CEE Allemagne).

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Description technique

Profondeur	42,9 mm
Force de mesure	≤ 1,5 N
Ø corps max	59 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture sélectionnable	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm

Etalonnage	C1
Longueur	117,8 mm
Plage de mesure	12,5 mm
Indice de protection IP	IP 30
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,0025 mm
Norme	Norme usine
Hauteur des chiffres	11 mm
Affichage avec rétroéclairage	oui
Interface	Port USB
Métrie	numérique
Type de produit	Comparateur

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en acier Type 2	434900 2
Alimentation c.a., DA 6 V / 2 A ADAPTER	497661 ADAPTER