

metabo**Compresseur d'atelier, Type: 180/5W****Données de commande**

N° commande	079842 180/5W
GTIN	4007430244406
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Compresseur à piston compact et portatif. Idéal pour l'agrafage et le clouage.

Description technique

Largeur	395 mm
Puissance d'aspiration maximale	160 l/min
Poids	16 kg
Puissance absorbée	1,1 kW
Puissance de remplissage maximale	90 l/min
Tension	230 V
Pression maximale (air)	8 bar
Hauteur	286 mm
Référence fabricant	180/5W
Longueur	370 mm
Volume réservoir à pression	5 l
Type de produit	Compresseurs

