

metabo**Compresseur d'atelier, Type: 700/90D****Données de commande**

N° commande	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Compresseur puissant et robuste pour applications exigeantes. Puissance particulièrement élevée et longue durée de vie.

Description technique

Tension	380-415 V
Volume réservoir à pression	90 l
Puissance absorbée	4 kW
Référence fabricant	700/90D
Pression maximale (air)	11 bar
Largeur	520 mm
Hauteur	1110 mm
Puissance de remplissage maximale	520 l/min
Poids	119 kg

Puissance d'aspiration maximale	650 l/min
Longueur	1188 mm
Type de produit	Compresseurs