

metabo**Compresseur d'atelier, Type: 250/24W****Données de commande**

N° commande	079842 250/24W
GTIN	4007430244413
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Compresseur puissant et robuste pour applications simples.

Description technique

Hauteur	580 mm
Tension	230 V
Volume réservoir à pression	24 l
Puissance de remplissage maximale	120 l/min
Longueur	620 mm
Poids	24 kg
Puissance absorbée	1,5 kW
Pression maximale (air)	8 bar
Référence fabricant	250/24W
Puissance d'aspiration maximale	220 l/min

Largeur	340 mm
Type de produit	Compresseurs