

Garant GREENPLUS

## Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, acide, Sommaire: 200l



### Données de commande

N° commande	088018 200
GTIN	4067263116172
Classe d'article	01L

### Description

#### Exécution:

**Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus** - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d'applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont **sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates**. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l'environnement sont assurées.

Sonic Cleaner AC - produit de nettoyage **acide, inodore**, utilisé pour dérouiller les matériaux ferreux. Permet également d'éliminer le calcaire, les oxydes et les dépôts minéraux.

#### Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.

Rouille, calcaire, oxydes, dépôts minéraux, huiles et graisses.

#### Adapté(s) pour:

Les matériaux sont revêtus d'un film de protection moléculaire qui assure une protection temporaire contre la corrosion. Les processus de trempe ou de revêtement ultérieurs ne sont pas affectés.

## Description technique

Série	GreenPlus
Température de stockage	20 - 80 °C
Contenance liquide	200 l
Durabilité	GARANT GreenPlus
pH	2,2
Dosage	5 - 100 %
Attribut des noms de produit	acide
Type de produit	Nettoyants puissants