



Ponceuses à bande pneumatiques, Type: 3260D12



Données de commande

N° commande	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Ponceuse à bande robuste pour un usage professionnel.

- **Tête pivotante à 360°**
- **Changement aisé des abrasifs et du bras de contact**
- **Design simple et robuste**

Taille de la bande abrasive 13×305 mm

Livraison:

1 bras de contact, bande abrasive 13×305 mm.

Description technique

Raccord pneumatique	1/4 pouce
Poids	0,77 kg
Longueur ruban	305 mm
Quantité maximale d'air absorbé	1020 l/min
Vitesse de rotation max.	26000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Référence fabricant	3260D12
Puissance de décharge	300 W

Largeur de bande	13 mm
Niveau sonore	81,5 dB(A)
Raccord fileté	NPT
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Type de produit	Ponceuses à bande