



## Ponceuses à bande pneumatiques, Type: 3260D12K



### Données de commande

N° commande	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Ponceuse à bande robuste pour un usage professionnel.

- **Tête pivotante à 360°**
- **Changement aisé des abrasifs et du bras de contact**
- **Design simple et robuste**

Taille de la bande abrasive 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

#### Livraison:

4 bras de contact, bande abrasive 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

### Description technique

Niveau sonore	81,5 dB(A)
Largeur de bande	3, 13 16-19 mm
Raccord fileté	NPT
Poids	0,77 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	1020 l/min
Longueur ruban	305 mm

Référence fabricant	3260D12K
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Puissance de décharge	300 W
Vitesse de rotation max.	26000 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Type de produit	Ponceuses à bande

---

## Accessoires

Ponceuses à bande pneumatiques Type 3260D12	079570 3260D12
---	----------------