

**Ponceuses à bande pneumatiques, Type: 4200D24****Données de commande**

N° commande	079570 4200D24
GTIN	15451689636
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Ponceuse à bande robuste pour un usage professionnel.

- **Tête pivotante à 360°**
- **Changement aisé des abrasifs et du bras de contact**
- **Design simple et robuste**

Taille de la bande abrasive 13x610 mm

Livraison:

1 bras de contact, bande abrasive 13x610 mm.

Remarque(s):

Bandes abrasives adaptées, voir catalogue 55, tome 2, pages 368–371.

Description technique

Longueur ruban	610 mm
Puissance de décharge	400 W
Niveau sonore	78 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	1260 l/min
Poids	1,39 kg
Largeur de bande	13 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce

Raccord fileté	NPT
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Référence fabricant	4200D24
Type de produit	Ponceuses à bande