



Ponceuses à bande pneumatiques, Type: 4200H18K



Données de commande

N° commande	079570 4200H18K
GTIN	15451689667
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Ponceuse à bande robuste pour un usage professionnel.

- **Tête pivotante à 360°**
- **Changement aisé des abrasifs et du bras de contact**
- **Design simple et robuste**

Taille de la bande abrasive 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Livraison:

4 bras de contact, bande abrasive 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Remarque(s):

Bandes abrasives adaptées, voir catalogue 55, tome 2, pages 368–371.

Description technique

Raccord pneumatique	1/4 pouce
Poids	1,39 kg
Longueur ruban	457 mm
Puissance de décharge	400 W
Niveau sonore	78 dB(A)

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Raccord fileté	NPT
Quantité maximale d'air absorbé	1260 l/min
Référence fabricant	4200H18K
Largeur de bande	3, 13, 16-19 mm
Type de produit	Ponceuses à bande

Accessoires

Ponceuses à bande pneumatiques Type 4200D24	079570 4200D24
---	----------------