

Ponceuse excentrique pneumatique, Type: R036CC2HL



Données de commande

N° commande	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Classe d'article	03I

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane.

Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique.

Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible. Puissante ponceuse excentrique pour **aspiration externe**. Avec course de 2,5 mm.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	3,9 m/s ²
Quantité maximale d'air absorbé	498 l/min
Course	2,5 mm
Vitesse de rotation max.	13000 min ⁻¹
Ø plateau-support	150 mm
Niveau sonore	82 dB(A)
Type d'aspiration	Externe

Poids	0,8 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Type de produit	ponceuse excentrique